


Ležajni blok LN-50

Številka dela: 5149

FESTO

za nihajno pritrditev valjev DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU,
ADVU, ADVUP, ADVUP.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	323 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	jeklo za poboljšanje