


Sklopka EAMD-42-40-10-16X25

Številka dela: 5200227

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	10 mm
Premer držala 2	16 mm
Velikost	42
Imenska dolžina	40 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	6.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	39 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	17 Nm
Masa izdelka	199 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS