


Sklopka

EAMD-56-62-20-23X27

Številka dela: 5228153

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------|-----------------------|
| Premer držala 1 | 20 mm |
| Premer držala 2 | 23 mm |
| Velikost | 56 |
| Imenska dolžina | 62,5 mm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Maks. število vrtljajev | 5.500 1/min |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okolice | -25 ... 60 °C |
| Masni vztrajnostni moment | 192 kgmm ² |
| Prenosni vrtilni moment | 60 Nm |
| Masa izdelka | 507 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |