


Vrstni blok MHA2-PR4-5-M5

Številka dela: 525128

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največje število ventilskih mest	4
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teža izdelka	340 g
Način pritrditve priključne plošče	s prehodno izvrtino s klobučasto letvijo
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1	M7
Pnevmatični priključek 2	M5
Pnevmatični priključek 3	M7
Pnevmatični priključek 4	M5
Pnevmatični priključek 5	M7
Material priključne plošče	Gnetna aluminijeva zlitina