


# Priključni blok MHP3-PR10-3

Številka dela: 525220

FESTO

za polovične ventile z nastavkom MHP3-...-HC/TC



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	10
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Način pritrditve priključne plošče	s skožno izvrtino s H letvijo
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1/33	G1/4
Pnevmatični priključek 3/11	G1/4
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu priključne plošče	Aluminijeva litina za kovanje