


Priključni blok MHP4-PR6-3

Številka dela: 525231

FESTO

za ventil s polovično objemko MHP4-...-HC/TC.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	6
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Masa izdelka	1.080 g
Način pritrditve priključne plošče	s skožno izvrtino s H letvijo
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1/33	G3/8
Pnevmatični priključek 3/11	G3/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu priključne plošče	Aluminijeva litina za kovanje