


Adapterska plošča VIGP-03-7,0-4,0-LR-U

Številka dela: 525437
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za ventilski otok 03 MIDI/MAXI, z regulatorjem tlaka s pomožnim krmilnim zrakom in integriranim ploščatim glušnikom.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	36 mm
Obratovalni tlak	5 ... 10 bar
Območje obratovalne napetosti DC	24 V
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Masa izdelka	520 g
Način pritrditve priključne plošče	z notranjim navojem
Način pritrditve ventila	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Pnevmatični priključek 5	G1/2