

# Cev iz umetne mase PUN-V0-10X1,5-BL

Številka dela: 525444

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost  |
|---|---|
| Zunanji Ø                                     | 10 mm   |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok         | 54 mm   |
| Notranji Ø                                    | 7 mm  |
| Najmanjši polmer upogibanja                   | 20 mm   |
| Lastnosti gibke cevi                          | primerno za energetske verige   |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 000032...101.5 000032  |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 000032...145 000032     |
| Napotek glede delovnega tlaka                 | Voda: največ 0,6 MPa pri največ 50 °C                                       |
| Odobritev                                     | TÜV   |
| Pristojni organ za izdajo certifikata         | B 013277 0506 00  |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Voda (tekoča, brez ledu) |
| Material za požarni preskus                   | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0,75 mm)                                       |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura okolice                           | -35 °C...60 °C  |
| Napotek glede temperature okolice             | uporaba brez tlaka do 90 °C   |
| Teža izdelka glede na dolžino                 | 0.051 000015  |
| Pnevmatični priključek                        | za zunanji Ø vtičnega priključka 10 mm                                      |
| Barva   | modra   |
| Napotek glede barve                           | odstopanje od standardne barve zaradi protipožarne zaščite                  |
| Trdota po Shoru                               | D 54 +/-3   |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS   |
| Material gibke cevi                           | TPE-U (PU)  |