


Priključni blok VIGI-04-D-2-1/2

Številka dela: 525571

FESTO

za ventilski otok



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	10 mm
Obratovalni tlak	-0,9 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve priključne plošče	s skošnjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	G1/8
Priključek krmilnega zraka 14	G1/8
Pnevmatični priključek 3/5 združen	G3/4
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Pnevmatični priključek 4	G1/2
Pnevmatični priključek 5	G3/4
Informacije o materialu priključne plošče	Tlačno liti aluminij