

Priključek vodila FBA-1-SL-5POL

Številka dela: 525634

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	26 g
Električni priključek	9-polni/5-polni doza, ravna/vtič, raven Sub-D/-
Območje delovne napetosti DC	24 Volt
Tokovna obremenljivost	4 A
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna
Material vtičnih kontaktov	Bron pozlačeno