

# Vmesni vgradni položaj SLG-Z-8/12-A

Številka dela: 525680

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	Omejevalnik kot sistem vrtilnega pogona po načelu zobata letev/ pastorek
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo
Delovni tlak	1 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	33.5 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino in prilagodnim trnom
Pnevmatični priključek	M3
Material naslonov	Jeklo, nikljano
Material tesnil	PUR
Material ohišja	Aluminij trdo eloksiran