



Mejno stikalo SMT-8F-PS-24V-K0,3-M12

Številka dela: 525900

FESTO

električen, brez kontakta, PNP, za pogone z utorom za senzorje 8, montaža od zgoraj, z vtičem M12.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Območje obratovalne napetosti DC | 10 ... 30 V |
| Izhod stikala | PNP |
| Stikalni element | Vklopni kontakt |
| Maks. izhodni tok | 100 mA |
| Dolžina kabla | 0,3 m |
| Električni priključek | 4-polni Kabel z vtičem M12x1 |
| Oblika | za T-utor |
| Kratkostična odpornost | da |
| Princip merjenja | magnetorezistiven |
| Zaščita pred zamenjavo polov | za vse električne priključke |
| Prikaz stanja preklopa | Rumena LED |
| Čas izklopa | ≤ 11 ms |
| Čas vklopa | ≤ 0,2 ms |
| Maks. preklopna moč DC | 3 W |
| Zaostali tok | ≤ 0,1 mA |
| Padec napetosti | 1,8 V |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | po EMC smernici EU |
| Vrsta zaščite | IP65 IP67 |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| Dovoljenje | c UL us - Listed (OL) |
| Masa izdelka | 20 g |
| Možnost reprodukcije preklopne vrednosti | +/- 0,1 mm |
| Način pritrditve | vpet v T-utor |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu ohišja | PA |
| Informacije o materialu oplaščenja kabla | PUR |