



Mejno stikalo SMT-8F-NS-24V-K0,3-M8D

Številka dela: 525910

FESTO

električen, brez kontakta, NPN, za pogone z utorom za senzorzje 8, montaža od zgoraj, z vtičem M8.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Izhod stikala	NPN
Stikalni element	Vklopni kontakt
Dolžina kabla	0,3 m
Električni priključek	3-polni Kabel z vtičem M8x1
Oblika	za T-utor
Kratkostična odpornost	da
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Čas izklopa	7 ms
Čas vklopa	$\leq 0,2$ ms
Maks. preklopna moč DC	3 W
Zaostali tok	0,1 mA
Padec napetosti	1,8 V
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	10 g
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Način pritrditve	vpet v T-utor
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacije o materialu oplášenja kabla	PUR