

Vakuumski prisesek ESS-50-BT-M10

Številka dela: 525994

FESTO

enostavno zamenljiv



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevanje višine za držalo priseska	10 mm
Min. polmer obdelovanca R	40 mm
Imenska velikost	2,5 mm
Premer priseska	50 mm
Volumen priseska	17,6 cm ³
Položaj vgradnje	poljuben
Pripadajoče držalo priseska	Velikost 5
Oblika priseska	okrogel meh 1,5-kraten
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar
Imenski obratovalni tlak	-0,7 bar
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:::]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	100 N
Prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	39 N
Masa izdelka	25 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Vakuumski priključek	M10
Barva	rdeče-rjava
Trdota v Shore	72 +/- 5
Material, navojni čep	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	Vulkollan®