


# Vakuumski prisesek ESV-30-GT

Številka dela: 526000

FESTO

Potrošni del, enostavna zamenjava.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Izenačevanje višine za držalo priseseka	3,5 mm
Min. polmer obdelovanca R	26 mm
Premer priseseka	30 mm
Volumen priseseka	2,4 cm <sup>3</sup>
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	okrogel, zvonasta oblika
Oblika priseseka	okrogel globok
Obratovalni tlak	-0,95 ... 0 bar
Imenski obratovalni tlak	-0,7 bar
Delovni medij	atmosferski zrak na osnovi ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	36 N
Držalna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	36 N
Prečna sila pri imenskem obratovalnem tlaku	13 N
Masa izdelka	4,2 g
Način pritrditve	preko vakuumskega priključka
Barva	rdeče-rjava
Trdota v Shore	72 +/- 5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prisesek	Vulkollan®