


Analogni modul CPX-2AE-U-I

Številka dela: 526168

FESTO

za modularen električni terminal CPX, 2 vhoda.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. s povezovalnim blokom in priključno tehniko) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Masa izdelka	48 g
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	Odvisen od priključnega bloka
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
Maks. dolžina voda	30 m zaslonjen
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	Ojačan PA PC
LED displeji	1 Zbirna diagnoza
Diagnoza	Prekinitev žice na kanal Kršitev mejne vrednosti na kanal Kratek stik vhodnega signala Napaka parametriziranja
Parametriziranje	Format podatkov Forsiranje na kanal Nadziranje mejne vrednosti/kanal Glajenje merjene vrednosti Območje signala na kanal Obnašanje po kratkem stiku Nadzor prekinitve žice/kanala
Interni čas cikla	4 ms
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tip. 50 mA
Število vhodov	2
Format podatkov	12 bit + predznak možno skaliranje na 15 bitov
Ponovljivost	0,15 % pri 25 °C
Meja osnovne napake pri 25 °C	±0,3 % za napajalni vhod
Meja napake obratovanja glede na območje temperature okolice	±0,5 % za napajalni vhod
Vrsta senzorja	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Električna izolacija kanal - kanal	ne
Električna izolacija kanala - notranji bus	da, brez uporabe notranjega napajanja senzorja
Zaščita (kratek stik)	interna elektronska varovalka