

# Regulator tlaka

## LR-QS4-D-7-MICRO

Številka dela: 526269



Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Priključna plošča z vtičnim priključkom in manometrom.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Micro
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	neposredno krmiljen membranski regulator
Regulator	s sekundarno odzračitvijo
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	110 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	QS-4
Pnevmatični priključek 2	QS-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Aluminijeva litina za kovanje
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, membrana	NBR