



Filter

LF-N1/8-D-5M-MICRO-H

Številka dela: 526302
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Z navojno priključno ploščo, polavtomatski izpust kondenzata.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Micro
Serija	D
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	polavtomatično
Konstruktivna zgradba	Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Normalni imenski pretok	290 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Inertni plini Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	64 g
Način pritrditve	s priborom Vgradnja voda po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 2	NPT1/8-27
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu filtra	PE
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC