

Filter

LF-QS4-D-5M-MICRO

Številka dela: 526305



Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Priključna plošča z vtičnim priključkom, ročni izpust kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Micro
Serija	D
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom
Maks. količina kondenzata	3 cm ³
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Normalni imenski pretok	170 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [--9:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	64 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	QS-4
Pnevmatični priključek 2	QS-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, filter	PE
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, lonček	PC