


Mejno stikalo SMT-10F-NS-24V-K0,3Q-M8D

Številka dela: 526681

FESTO

električen, brez kontakta, NPN, za pogone z utorom za senzorzje 10, montaža od zgoraj, z vtičem M8.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|-----------------------------------|
| Oblika | za okrogel utor |
| Dovoljenje | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Princip merjenja | magnetorezistiven |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| Izhod stikala | NPN |
| Stikalni element | Vklopni kontakt |
| Možnost reprodukcije preklopne vrednosti | +/- 0,1 mm |
| Čas vklopa | 0,5 ms |
| Čas izklopa | 0,5 ms |
| Maks. izhodni tok | 200 mA |
| Maks. preklopna moč DC | 6 W |
| Padec napetosti | 2 V |
| Zaostali tok | 0,01 mA |
| Kratkostična odpornost | da |
| Območje obratovalne napetosti DC | 5 ... 30 V |
| Zaščita pred zamenjavo polov | za vse električne priključke |
| Električni priključek | Kabel z vtičem M8x1 3-polni |
| Smer izhoda priključka | prečno |
| Dolžina kabla | 0,3 m |
| Informacije o materialu oplaščenja kabla | PUR |
| Način pritrditve | vpet v okrogli utor |
| Pritezni moment | 0,2 Nm |
| Masa izdelka | 5 g |
| Informacije o materialu ohišja | PA |
| Prikaz stanja preklopa | Rumena LED |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 60 °C |
| Vrsta zaščite | IP65 IP67 |