

# Manometer MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG

Številka dela: 526780

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza	0 MPa...0.25 MPa
V skladu s standardom	EN 837-1
Nazivna velikost manometra	50
Protieksplozijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. con 1 (ATEX) con 2 (ATEX) con 21 (ATEX) con 22 (ATEX)
Konstruktivna zgradba	manometer z Bourdonovo cevjo
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Delovni tlak	0 MPa...0.25 MPa 0 bar...2.5 bar 0 000032...36.25 000032
Faktor izmenične obremenitve	0.66
Razred merilne natančnosti	2,5
Stopnja zaščite	IP43
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj priključitve	hrbturna strani, na sredini
Pnevmatični priključek	R1/4
Materiali v stiku z medijem	medenina
Material čepa za pravitje	Medenina
Material ohišja	ABS
Material opazovalnega okenca	PMMA

<b>Značilnost</b>	<b>Vrednost</b>
Barva ohišja	črna
Teža izdelka	75 g
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	brez acetilena brez kisika
Številčnica	Enojna številčnica MPa (zunaj)