


Manometer MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG

Številka dela: 526787

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------|---|
| Območje prikaza | 0 000032...232 000032 |
| V skladu s standardom | EN 837-1 |
| Nazivna velikost manometra | 40 |
| Protieksplozijska zaščita | Upoštevajte napotek v potrdilu. con 1 (ATEX) con 2 (ATEX) con 21 (ATEX) con 22 (ATEX) |
| Konstruktivna zgradba | manometer z Bourdonovo cevjo |
| Način pritrditve | vgradnja v napeljavo |
| Delovni medij | Inertni plini nevtralne tekočine |
| Delovni tlak | 0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 000032...232 000032 |
| Faktor izmenične obremenitve | 0.66 |
| Razred merilne natančnosti | 2,5 |
| Stopnja zaščite | IP43 |
| Temperatura medija | -20 °C...60 °C |
| Temperatura okolice | -20 °C...60 °C |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Položaj priključitve | hrbturna strani, na sredini |
| Pnevmatični priključek | R1/8 |
| Materiali v stiku z medijem | medenina |
| Material čepa za pravitje | Medenina |
| Material ohišja | ABS |
| Material opazovalnega okenca | PMMA |

| Značilnost | Vrednost |
|--|-----------------------------------|
| Barva ohišja | črna |
| Teža izdelka | 60 g |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | brez acetilena brez kisika |
| Številčnica | Enojna številčnica psi (zunaj) |