



# Magnetni ventil

## CPPSC1-M1H-X-H-M5

Številka dela: 527310  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za ventilski otok CPA-SC, priključek M5 zgoraj, z vtičnim priključkom zadaj.  
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Normalni imenski pretok	120 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Vrsta zaščite	IP20
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv Tipalni
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Smer pretoka	povraten
Prikazovalnik položaja vklopa	da
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
b vrednost	0,24
C-vrednost	0,535 l/sbar
Čas preklopa izključen	20 ms
Čas preklopa vključen	10 ms
Karakteristika tuljave	24V DC: 1W
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Nivo glasnosti	95 dB(A)
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	40 g
Električni priključek	3-polni Vtič
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	M5
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 4	M5
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča
Informacije o materialu tesnil	FPM HNBR NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij