


Osni vmesnik SPC-AIF-POT-LWG

Številka dela: 527496

FESTO

za potenciometer.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. odvzem toka proporcionalnega ventila	1,1 A
Tipična poraba toka osnega vmesnika	100 mA
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Trajna odpornost proti šokom po DIN/IEC 68 Del 2-82	preskušen glede na stopnjo 2
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Odpornost proti nihanju po DIN/IEC 68 del 2-6	preskušen glede na stopnjo 2
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	300 g
Električni priključek proporcionalnega ventila	Vtič okrogla oblika M9 7-polni
Električni priključek merilnika poti	16 mm 4-polni Kabel z vtičem štiriroba oblika
Električni priključek AIF IN	Vtič okrogla oblika M9 5-polni
Električni priključek AIF OUT	Priključnica okrogla oblika M9 5-polni
Dolžina kabla	0,3 m