

# Enota za pripravo zraka FRC-1/8-D-7-5M-MICRO



Številka dela: 527864

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

FESTO

Z navojno priključno ploščo, z manometrom, ročni izpust kondenzata.  
Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušta. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost  |
|---------------------------|---|
| Velikost                  | Micro   |
| Serija                    | D   |
| Varovanje vklopa          | Vrtljiv gumb z zaskočko   |
| Položaj vgradnje          | pravokoten +/- 5°   |
| Izpust kondenzata         | vrtljiv ročno   |
| Konstruktivna zgradba     | Filter-regulator z manometrom<br>Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik |
| Maks. količina kondenzata | 3 cm <sup>3</sup>   |
| Stopnja filtriranja       | 5 µm  |
| Prikaz tlaka              | z manometrom  |
| Obratovalni tlak          | 1 ... 10 bar  |
| Območje regulacije tlaka  | 0,5 ... 7 bar   |
| Maks. tlačna histereza    | 0,3 bar   |
| Normalni imenski pretok   | 160 l/min   |
| Delovni medij             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-]  |
| Temperatura medija        | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okolice       | -10 ... 60 °C   |
| Masa izdelka              | 149 g   |
| Način pritrditve          | Vgradnja voda<br>s priborom   |
| Pnevmatični priključek 1  | G1/8  |
| Pnevmatični priključek 2  | G1/8  |
| Material, ohišje          | Aluminijeva litina za kovanje   |
| Material, lonček          | PC  |