

# Enota za pripravo zraka FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H

Številka dela: 527881


Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Priključna plošča z vtičnim priključkom, z manometrom, polavtomatski izpust kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Micro
Serija	D
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	polavtomatično
Konstruktivna zgradba	Filter-regulator z manometrom Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina kondenzata	3 cm <sup>3</sup>
Stopnja filtriranja	5 µm
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	149 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	QS-6
Pnevmatični priključek 2	QS-6
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, lonček	PC