

Baterija regulatorjev tlaka LRB-3/8-D-O-K2-MINI



Številka dela: 528955

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

S povezovalnim setom, priključna plošča in pritrtilni kotnik, blok z 2, 3, 4 ali 5 regulatorji tlaka, brez manometra.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|---|
| Velikost | Mini |
| Serija | D |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z zaskočko |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | neposredno krmiljen membranski regulator s neprekinjenim napajanjem |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo |
| Prikaz tlaka | Pripravljen za G1/8 |
| Obratovalni tlak | 1 ... 16 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0,5 ... 12 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,2 bar |
| Normalni imenski pretok | 1.600 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 760 g |
| Način pritrditve | s priborom |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G1/4 |
| Material, priključna plošča | cinkova tlačna litina |
| Material, posluževalni del | PA |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | cinkova tlačna litina |