


Enota mere ASDLP-160-200/220

Številka dela: 529093

FESTO

Merilno enoto ASDLP se pritrdi v obstoječe utore na valju DLP. S tem je možno obstoječe valje DLP dodatno opremiti z merilno enoto.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|-----------------------------------|
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX) |
| ATEX kategorija plin | II 2G |
| EX vrsta zaščite vžiga, plin | c T6 |
| ATEX kategorija prah | II 2D |
| EX vrsta zaščite vžiga, prah | c 80°C |
| Temperatura EX odporne okolice | -20°C ≤ Ta ≤ +80°C |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Maks. hitrost potovanja | 0,05 m/s |
| Gib | 200 ... 220 mm |
| Konstruktivna zgradba | Vreteno s reduktorjem |
| Informacije o materialu ohišja | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacija o materialu, pokrov | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacija o materialu, drsno ohišje | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacija o materialu, drsni vmesnik | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacija o materialu, montažne spona | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacija o materialu, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacija o materialu, tesnilo ležaja | NBR |
| Informacija o materialu, tesnilo droga | TPE-U(PU) |
| Pretvorba poti v kot zasuka | 40 ... 120 deg |
| Vrsta zaščite | IP67 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 |