


# Filter-regulator MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS-Z

Številka dela: 529201

FESTO

Maksimalni izstopni tlak 7 barov, filter 40 µm, z manometrom, z zaklenljivo glavo regulatorja, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, ročni izpust kondenzata, smer toka od desne proti levi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko z priborom, možnost zaklepanja
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivska zgradba	Filter-regulator z manometrom
Maks. količina kondenzata	38 ml
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	0,8 ... 20 bar
Območje regulacije tlaka	0,3 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,25 bar
Normalni imenski pretok	2.800 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	875 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC
Informacija o materialu, ločevalni disk	POM