



Regulator tlaka

MS4-LRB-1/4-D5-VS-AS-Z

Številka dela: 529476

FESTO

za vrstno montažo, maksimalni izstopni tlak 4 bar, brez manometra, z zaklenljivo glavo regulatorja, priključek P2 spredaj.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serija	MS
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z zaskočko z priborom, možnost zaklepanja
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	neposredno krmiljen membranski regulator s neprekinjenim napajanjem
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Obratovalni tlak	0,8 ... 14 bar
Območje regulacije tlaka	0,3 ... 4 bar
Maks. tlačna histereza	0,25 bar
Normalni imenski pretok	1.900 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	222 g
Način pritrditve	po izbiri: Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu priključne plošče	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu upravljalnega dela	POM PA
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu membrane	NBR