



# Razdelilni modul MS4-FRM-1/4-Y

Številka dela: 529556

FESTO

s tlačnim stikalom brez prikaza, smer toka od leve proti desni.



## Podatkovni list

| Značilnost   | Vrednost   |
|--|--|
| Položaj vgradnje                                     | poljuben   |
| Konstruktivska zgradba                               | Razvejni modul   |
| Obratovalni tlak                                     | 0 ... 12 bar   |
| Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1→2 | 4.600 l/min  |
| Normalni imenski pretok, odvod navzgor               | 1.500 l/min  |
| Normalni imenski pretok, odvod navzdol               | 1.500 l/min  |
| Območje obratovalne napetosti AC                     | 0 ... 250 V  |
| Območje obratovalne napetosti DC                     | 0 ... 125 V  |
| Delovni medij  | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertni plini           |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij            | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK                 | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| LABS (PWIS) skladnost                                | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura skladiščenja                             | -10 ... 60 °C  |
| Neoporečnost za živila                               | Glej razširjene informacije o materialu                            |
| Temperatura medija                                   | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okolice                                  | -10 ... 60 °C  |
| Masa izdelka   | 405 g  |
| Pnevmatični priključek 1                             | G1/4   |
| Pnevmatični priključek 2                             | G1/4   |
| Pnevmatični priključek 3                             | G1/4   |
| Pnevmatični priključek 4                             | G1/4   |
| Opomba o materialu                                   | Ustreza RoHS   |
| Material, ohišje                                     | Tlačno liti aluminij   |