

Razdelilni modul MS4-FRM-1/8-Y-Z

Številka dela: 529561

FESTO

s tlačnim stikalom brez prikaza, smer toka od desne proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Razvejni modul
Obratovalni tlak	0 ... 12 bar
Normalni imenski pretok v smeri glavnega pretoka 1→2	1.800 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzgor	1.600 l/min
Normalni imenski pretok, odvod navzdol	1.700 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	405 g
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij