

# Filter MS6-LF-1/4-CUM-Z

Številka dela: 529628

FESTO

Filter 5 µm, kovinski lonček, ročni izpust kondenzata, smer toka od desne proti levi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	5 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Sintran filter s centrifugalnim ločevalnikom
Maks. količina kondenzata	38 cm <sup>3</sup>
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Vstopni tlak 1	0 ... 20 bar
Normalni imenski pretok	2.000 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	3.7.- po DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	820 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu filtra	PE
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	Aluminijeva litina za kovanje