


Naoljevalnik MS6-LOE-3/8-U

Številka dela: 529785

FESTO

Kovinski lonček, smer toka od leve proti desni.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Konstruktivna zgradba	Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Maks. količina olja	80 cm ³
Zaščita lončka	integriran kot kovinski lonček
Obratovalni tlak	1 ... 16 bar
Minimalni tok naoljevalnika	50 l/min
Normalni imenski pretok	5.300 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Viskoznost olja	ISO VG 32
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	810 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, lonček	Aluminijeva litina za kovanje