


Ventil s tipko VHEF-PTC-B32-N18

Številka dela: 5299719

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 bistabilen
Način vklopa	ročno
Širina	20 mm
Normalni imenski pretok	750 l/min
Obratovalni tlak MPa	0,35 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	3,5 ... 10 bar
Konstruktivska zgradba	Krožnikast sedež
Imenska velikost	5,6 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Navodila za uporabo	vklopljanje samo z roko
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Smer pretoka	povraten
Prekritje	Ničelno prekritje
Krmilni tlak Mpa	0,35 ... 1 MPa
Krmilni tlak	3,5 ... 10 bar 50,75 ... 145 psi
Maks. preklopna frekvenca	0,5 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	20 N
Sila sprostitve	25 N
Masa izdelka	168 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo s skožno izvrtino po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 3	1/8 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	Ojačan PA
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana