


Koračni motor MTR-ST-42-48S-AB

Številka dela: 530058

FESTO

brez reduktorja, z zavoro.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2008



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna napetost DC zavore	24 V
Razred zaščitne izolacije	B
Poraba moči, zavora	6 W
Imenska napetost DC	48 V
Imenski tok motorja	1,8 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	0,07 kgcm ²
Držalni moment zavore	0,4 Nm
Držalni moment motorja	0,34 Nm
Vztrajnostni moment zavore	0,002 kgcm ²
Vztrajnostni moment rotorja	0,068 kgcm ²
Dopustna aksialna obremenitev osi	7 N
Dopustna radialna obremenitev osi	18 N
Masa izdelka	490 g
Električna priključna tehnika	Vtič