


Koračni motor MTR-ST-87-48S-AB

Številka dela: 530066

FESTO

brez reduktorja, z zavoro.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna napetost DC zavore	24 V
Razred zaščitne izolacije	B
Poraba moči, zavora	9 W
Imenska napetost DC	48 V
Imenski tok motorja	4,7 A
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	45 - 80 %
Vrsta zaščite	IP54
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Skupni masni vztrajnostni moment odgona	4,05 kgcm ²
Držalni moment zavore	1,4 Nm
Držalni moment motorja	6,47 Nm
Vztrajnostni moment zavore	0,1 kgcm ²
Vztrajnostni moment rotorja	4 kgcm ²
Dopustna aksialna obremenitev osi	50 N
Dopustna radialna obremenitev osi	130 N
Masa izdelka	5.000 g
Električna priključna tehnika	Vtič