


Prirobnica motorja EAMF-A-28A-42A

Številka dela: 530080

FESTO

Za elektromehanski pogon s koračnim motorjem.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Koda vmesnika, motor in	42A
Koda vmesnika ohišja sklopke	28A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS