



kombinacije naprav za pripravo zraka MSB6-1/2:H2N2M1-WP-Z

Številka dela: 530213

FESTO

Sestavljen iz filtra, regulatorja tlaka, naoljevalnika, ploščo za pritrnitev na steno. Maksimalni izstopni tlak 7 barov, filter 40 µm, z manometrom, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, ročni izpust kondenzata, smer toka od desne proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivna zgradba	Regulator tlaka z manometrom Standardni filter Standardni pršilni naoljevalnik
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Prikaz tlaka	z manometrom
Območje regulacije tlaka	1 ... 7 bar
Vstopni tlak 1	1,5 ... 18 bar
Normalni imenski pretok	4.700 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Masa izdelka	2.000 g
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2