

kombinacije naprav za pripravo zraka MSB6-3/8-FRC8:J4M1-Z

Številka dela: 530299

FESTO

Kombinacija filter-regulator tlaka-naoljevalnik, maksimalni izstopni tlak 12 bar, 5 µm filter, z manometrom, glava regulatorja z zaklepanjem, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, smer pretoka z desne proti levi.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | 6 |
| Serija | MS |
| Varovanje vklopa | Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Izpust kondenzata | popolnoma avtomatično |
| Konstruktivna zgradba | Filter-regulator z manometrom Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik |
| Stopnja filtriranja | 5 µm |
| Regulator | Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom |
| Zaščita lončka | Zaščitni koš iz umetne mase |
| Prikaz tlaka | z manometrom |
| Obratovalni tlak | 1,5 ... 12 bar |
| Območje regulacije tlaka | 0,5 ... 12 bar |
| Normalni imenski pretok | 3.400 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:-] |
| Temperatura medija | 5 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | 5 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 1.495 g |
| Način pritrditve | s priborom |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G3/8 |