

kombinacije naprav za pripravo zraka

MSB4-1/8-FRC4:J8M1

Številka dela: 531131

FESTO

Kombinacija filter-regulator tlaka-naoljevalnik, maksimalni izstopni tlak 7 bar, 5 µm filter, z manometrom, glava regulatorja z zaklepanjem, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, smer pretoka z leve proti desni.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	4
Serija	MS
Varovanje vklopa	Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivska zgradba	Filter-regulator z manometrom Proporcionalen standarden meglast naoljevalnik
Stopnja filtriranja	5 µm
Regulator	Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	1,5 ... 12 bar
Območje regulacije tlaka	0,3 ... 7 bar
Normalni imenski pretok	900 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:-]
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	500 g
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC