

Filter-regulator MS6N-LFR-1/2-D7-ERV-AS-Z

Številka dela: 531279

FESTO

Maksimalni izstopni tlak 12 bar, 40 µm filter, z manometrom, glava regulatorja z zaklepanjem, lonček iz umetne mase z zaščitnim košem iz umetne mase, popolnoma avtomatični izpust kondenzata, smer pretoka z desne proti levi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Varovanje vklopa	z priborom, možnost zaklepanja
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivska zgradba	Filter-regulator z manometrom
Maks. količina kondenzata	38 ml
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo
Zaščita lončka	Zaščitni koš iz umetne mase
Prikaz tlaka	z manometrom
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Vstopni tlak 1	2 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,25 bar
Normalni imenski pretok	4.500 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	5.7.- po DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	875 g
Način pritrditve	s priborom po izbiri: Vgradnja na stikalno ploščo Vgradnja voda
Pnevmatični priključek 1	NPT1/2-14
Pnevmatični priključek 2	NPT1/2-14
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu lončka	PC
Informacija o materialu, ločevalni disk	POM