


Vtičnica spojke KD2-CN-4

Številka dela: 531623
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[samozaporen](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	3,2 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	119 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	11 g
Pnevmatični priključek 1	CN-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS