


Vtičnica spojke KD3-1/4-I

Številka dela: 531628

FESTO

samozaporen



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	5 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	666 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	9,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 15 %
Masa izdelka	47 g
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS