


# Vtičnica spojke KDS6-1/4-I

Številka dela: 531650  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

samozaporen, z varnostno vezjo po ISO 4414

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	7,2 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,5 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	1.373 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	BIA TÜV
Imenski pritezni moment	9,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 15 %
Masa izdelka	125 g
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS