


Vtičnica spojke KDS6-1/2-I

Številka dela: 531652
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[samozaporen, z varnostno vezjo po ISO 4414](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	7,2 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,5 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	1.782 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	BIA TÜV
Imenski pritezni moment	32,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 20 %
Masa izdelka	121 g
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS