

Vtičnica spojke KD3-1/8-A-R

Številka dela: 531659

FESTO

samozaporen s protipovratnim ventilom



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Imenska velikost | 5 mm |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 12 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Imenski pritezni moment | 5 Nm |
| Toleranca imenskega priteznega momenta | ± 15 % |
| Masa izdelka | 28 g |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj G1/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |