


Vtič vezi KS2-CN-4-S

Številka dela: 531664
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za samozaporno cevno spojko, neprepustna pregrada
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	2,7 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	110 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	16 g
Pnevmatični priključek 1	CN-4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS