


Vtič vezi KS4-3/8-I

Številka dela: 531679

FESTO

za samozaporno cevno spojko.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	7,85 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	1.350 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	21,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 15 %
Masa izdelka	32 g
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS