


# Vtič vezi KS4-CK-9

Številka dela: 531683

FESTO

za samozaporno cevno spojko.



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost                                |
|---|---|
| Imenska velikost                                  | 7,4 mm                                  |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 12 bar                        |
| Normalni imenski pretok                           | 1.017 l/min                             |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem        |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 1 - nizka korozijska obremenitev        |
| LABS (PWIS) skladnost                             | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Temperatura okolice                               | -10 ... 60 °C                           |
| Masa izdelka                                      | 26 g                                    |
| Pnevmatični priključek 1                          | CK-9                                    |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS                            |